



ENVIROdeconit

Détergent non ionique, doux et concentré. Nettoyant puissant pour éliminer les dépôts de calcaire et de salissures minérales. Idéal pour les opérations de rénovation sur des surfaces très sales (tuyaux, réservoirs, ventilateurs d'extraction, etc.). Laisse les surfaces en acier inoxydable brillantes.

Caractéristiques

ENVIROdeconit est principalement composé d'un mélange d'acide benzène sulfonique et d'alcool éthoxylé et agit comme un détergent non ionique concentré pour le nettoyage manuel. Des résultats fiables sans interférer avec l'échantillon. Idéal pour nettoyer les contaminants sur le verre, les métaux, les plastiques, la céramique, la porcelaine, le caoutchouc et la fibre de verre.

Excellent remplacement pour les acides corrosifs et les solvants dangereux. Il a une concentration en phosphore total inférieure à 12 mg/L et un pH de 7,3.

Fonctionnement

ENVIRODECONIT est fourni dans un flacon pulvérisateur prêt à l'emploi. Après pulvérisation sur la surface à nettoyer, laisser agir pendant environ 30 secondes et sécher avec un matériau absorbant, par exemple du papier jetable. Rincer ensuite à l'eau claire.

ENVIROdeconit

Utilisation

Idéal pour nettoyer le matériel d'échantillonnage du sol et des eaux souterraines, ainsi que l'équipement de laboratoire, l'équipement de protection individuelle, les dispositifs d'échantillonnage, les cathéters, les tubes, les composants électroniques, les pièces forgées et embouties, les pièces industrielles, les tuyaux, les réservoirs et les

réacteurs. En raison de sa faible concentration en phosphates, il peut être utilisé dans les équipements d'analyse sensibles aux phosphates. Il est également utilisé pour enlever la saleté, la boue, la graisse, les huiles, les particules, les produits chimiques et les solvants.

Avantages

- Concentré.
- Sans phosphate, biodégradable et facilement jetable.
- Complètement soluble dans l'eau dure et douce.
- Prêt à l'emploi
- Le rinçage sans résidus donne des résultats fiables sans l'interférence de ceux-ci.

Format

- Flacon pulvérisateur de 500 ml
- Bidon de 20L.



Bureau et atelier:
Calle Pirineus s/n esquina Espinau
Celrà 17460 - Celrà - Girona
Tel: +34 872 080 542

envirotecnics@envirotecnics.com

Délégation à Madrid:
Avda. Fuentemar, 20 Nave B-10
Parque Navegando - 28823 Coslada
Tel: +34 916 780 039

www.envirotecnics.com

